


Användarmanual

Media exponeringslådor monterade i våra hyllsystem



Användarmanual

Media exponeringslådor monterade i våra hyllsystem

Man kan montera antingen en enkel eller en dubbel media exponeringslåda i våra hyllsystem.



Enkel media exponeringslåda, H. 10 cm utan rör.



Enkel media exponeringslåda, H. 20 cm med rör.



Dubbel media exponeringslåda, H. 20 cm utan rör.

Användarmanual

Media exponeringslådor monterade i våra hyllsystem

Viktigt information när det gäller att installera media exponeringslådor i våra hyllsystem:

- Media exponeringslådor utan rör är tänkta till lägre media med en max. höjd på 20 cm, dvs. de är inte användbara för t ex. bilderböcker, eftersom de då kan tippa över kanten. Om man önskar lagra/exponera högre media rekommenderar vi en enkel media exponeringslåda med rör, i höjd 20 cm, och att man placerar böckerna så långt bak som möjligt.
- Gaveln/stolpens fot måste minst vara i samma djup som media exponeringslådan, vilket betyder att en 30 cm djup media exponeringslåda kan endast installeras i en 30 eller 40 cm djup gavel/stolpe.
- Vi rekommenderar att man skruvar fast hyllsystem innehållande media exponeringslådor antingen i väggen eller golvet.
- Försäkra er om att barn inte leker, kravlar runt eller hänger på hyllsektionerna.
- En media exponeringslåda med utdragsram kan max belastas med 45 kg.
- Försäkra er om att media exponeringslådan är korrekt förankrad i hyllsystemet. De små tapparna på undersidan av lådan ska pressas ner i spåren och säkras. Försök sedan att pressa ner framkanten på media exponeringslådan, för att kontrollera att den sitter fast korrekt. Se bilderna nedan för vägledning.



Dubbel media exponeringslåda sett framifrån



Dubbel media exponeringslåda sett underifrån

Användarmanual

Media exponeringslådor monterade i våra hyllsystem



Enkel media exponeringslåda, H. 10 cm utan rör och dubbel media exponeringslåda, H. 20 cm utan rör.



Enkel media exponeringslåda, H. 20 cm med rör.



Enkel media exponeringslåda, H. 10 cm utan rör.



Enkel media exponeringslåda, H. 20 cm med rör.